

**Gleicher Pfostendurchmesser für alle Implantatdurchmesser !**

### Modellherstellung

**PA-10** Abdruckpfosten  
Für offene Abdrucknahme  
incl. Schraube

**PA-10**



**PA-20** Abdruckpfosten  
Für geschlossene Abdrucknahme  
incl. Schraube

**PA-20**



**IA-40** Implantatanalog

**IA-40**



### Kronen-und Brückentechnik

**PO-00** Pfosten 0°  
incl. Schraube

**PO-00**



**PO-25** Pfosten 25°  
incl. Schraube

**PO-15**




**PO-15** Pfosten 15°  
incl. Schraube

**PO-25**



Bei Pfosten PO-16 und PO-26 ist der Sechsrund um 30° gedreht, dadurch sind 12 Positionen möglich. Kennzeichen der R Typen ist ein Punkt im Schraubenkanal.



**PO-16** Pfosten 15° R  
incl. Schraube

**PO-16**



**PO-26** Pfosten 25° R  
incl. Schraube

**PO-26**



**PV-00** Vergießbarer Pfosten  
Schmelzintervall 1400-1490°C  
WAK 11,9-12,21 m/m°C  
(AU 60%, PD 20%, PT 19%, IR 1%)  
incl. Schraube

**PV-00**



**PS-10** Standardschraube 6 Stück

**PS-10**



Alle Prothetikteile, bis auf vergießbare, sind aus Titan Grad 4 KV (kaltverformt)

## Modulares System

Basis des Modulares Systems ist die rotationsgesicherte Distanzhülse in 3 Höhen. Die trichterförmige Einsenkung dient der leichten, sicheren Aufnahme der Befestigungsschraube, bzw. der Stegaufbauten.-auch bei divergent stehenden Pfeilern. Zur besseren Unterscheidung der Höhen sind alle Teile farbcodiert: Höhe 2mm gold, Höhe 4mm silber und Höhe 6 mm rot.

### Gingivaformer

**GF-02** Gingivaformer Höhe 2 mm  
incl. Schraube

**GF-02**

**GF-04** Gingivaformer Höhe 4 mm  
incl. Schraube

**GF-04**

**GF-06** Gingivaformer Höhe 6 mm  
incl. Schraube

**GF-06**

### Kugelaufbauten

Kugeldurchmesser 2,25 mm  
geeignet für Dalbo® Anker (Deutschlandvertrieb Wegold)

**KA-00** Kugelaufbau direkt verschraubt

**KA-00**

**KA-02** Kugelaufba Höhe 2 mm  
incl. Schraube

**KA-02**

**KA-04** Kugelaufbau Höhe 4 mm  
incl. Schraube

**KA-04**

**OR-50** O-Ring im Metallhausing

**OR-50**

**OR-55** Ersatz O-Ringe 6 Stück

**OR-55**

### Stegsystem

**SB-02** Stegbasis Höhe 2 mm  
incl. Schraube

**SB-02**

**SB-04** Stegbasis Höhe 4 mm  
incl. Schraube

**SB-04**

**SB-06** Stegbasis Höhe 6 mm  
incl. Schraube

**SB-06**

**SK-11** Stegaufbau Ausbrennbarer Kunststoff

**SK-11**

**SH-11** Stegaufbau HSL  
Schmelzintervall 1400-1490°C WAK 11,9-12,2! m/m°C  
(AU 60%, PD 20%, PT 19%, IR 1%)

**SH-11**

**ST-11** Stegaufbau Titan  
für Lasertechnik, oder Basis für Klebetechnik

**ST-11**

**DA-77** Distanzanalogue

**DA-77**

Das Distanzanalogue entspricht den Stegbasen und kann als Lötthilfsteil oder Polierschutz verwendet werden.  
incl. Schraube

